

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



HQ 系列 - 结构紧凑,功能强大。电气特性尽在不言中。线 缆连接层专为轴向螺纹设计。这项技术使得导线连接无需 特殊工具。只需一把内六角扳手即可。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插针式, 830 V, 40 A, 回路数: 2, 轴向螺 钉连接, 安装尺寸: 1
订货号	<u>3100760000</u>
类型	HDC HQ 2 HV MAS
GTIN (EAN)	4099987140188
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
NAT	05		
认证 ROHS	CE 一致		
NOFIS	— <u>—</u>		
尺寸和重量			
净重 ————————————————————————————————————	36 g		
温度			
温度限值	-40 °C 125 °C		
环保产品合规			
A 15115-	A 10		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
回路数	2	插拔次数 Sn	≥ 500
联接类型	轴向螺钉连接	安装尺寸	1
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	灰色
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	系列	НΩ
额定电压 (DIN EN 61984)	830 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	40 A	 不含卤素	false
BG	1	电源触点数量	2
信号连接			
最大拧紧力矩	1.5 Nm		0.5 Nm
剥线长度 信号连接	6 mm		
电源连接			
电源触点联接方式	轴向螺钉连接 轴向螺钉连接	最大拧紧力矩	1.5 Nm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	取八门系刀尺	1.5 14111
联接类型	轴向螺钉连接	安装尺寸	1
最大压接面积	10 mm²	最小压接面积	1.5 mm ²
BG	1		
分类			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		27 44 02 00
202100 10.0	27 77 02-03		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

~= / 13 / 3 / 2 / 2	~~~~	
类型	SDIS 0.5X3.0X100	版本
订货号	9008380000	螺丝刀,螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056347	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.5X3.0X80	版本
订货号	9008320000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056262	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008390000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008400000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008340000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056293	

集成断线功能的螺丝刀"Swifty® CS"

Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能,用于切割和剥离铜导线,适用于最大 1.5 mm² 的单股硬导线和 2.5 mm² 的多股软导线。



数据信息页

HDC HQ 2 HV MAS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

类型 SWIFTY CS SET 订货号 9006060000 GTIN (EAN) 4032248257638

断线及拧紧工具,单手操作式切割工具

2 回路





HQ 系列 - 结构紧凑,功能强大。电气特性尽在不言中。线 缆连接层专为轴向螺纹设计。这项技术使得导线连接无需 特殊工具。只需一把内六角扳手即可。

通用订货数据

类型 HDC HQ 2 HV FAS 订货号 3100770000 GTIN (EAN)

4099987140218

数量 1 ST 版本

HDC - 插芯, 插座, 830 V, 40 A, 回路数: 2, 轴向螺钉连接, 安装尺寸: 1

HA

我们为插芯提供了不同配件,包括插芯编码系统。



通用订货数据

数量

类型 HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP 订货号

3142030000

4099987491730

GTIN (EAN) 10 ST

重载接插件,附件

编制日期 14.11.2025 12:59:42 MEZ

5 目录日期 / 图纸