

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 开关, 开关分离器, 600V AC, 40 A, 4 回路, 手动开关
订货号	3103150000
类型	AC SB M 40A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	409998714835 1
数量	1 items

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	121.1 mm	深度 (英寸)	4.7677 inch
高度	165 mm	高度 (英寸)	6.4961 inch
宽度	140 mm	宽度 (英寸)	5.5118 inch
净重	529 g		

温度

环境温度 -25 °C...55 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

保修

质保期 5年

基本信息

标准 IEC 60947-3 防护等级 IP66, IP65
安装位置 受保护的户外区域 (距离海边 > 1 公里)

连接

设计为主开关 Yes 带预先组装电线的设备 No

负载断路器

电压类型	交流电	额定电压	800 V
额定电流	40 A	常闭触点数	0
额定主用主动负载断开电流	40 A	联接类型	Screw tension clamp 1,5 - 10 mm ²
短路中断能力	10 kA	额定短路触发电流	500 A
额定峰值耐受电流	10 kA	额定电流下断开操作循环数	1500
机械耐受等级	M2 (10000)	额定接管电流	240 A
常开触点数	4		

分类

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

标书规格表

详细描述	<p>Load break Switch in polyester housing. Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (Ie) (Ie): - according to IEC (AC-21): 40 A Rated operational voltage (Ue): - according to IEC: 690 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: Yes Main Switch: Yes Number of contacts normally open: 4 Number of contacts normally closed: 0 Number of switching positions: 2 Lockable: Yes The switch is mounted using 4 screws. Protection class (IP): 65 Polyester housing with knockouts for cable glands PG 16/21. Dimensions HxWxD: 165x140x121 mm. Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)</p>
------	---

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

