

HDC HQ 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HQ 系列 - 紧凑设计功能强大。电气性能不言自明。
接线部分采用冷压插针。冷压连接几十年来一直是业界的标准应用。订购的插芯中不含插针。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插座, 400 V, 40 A, 回路数: 2, 冷压接, 安装尺寸: 1
订货号	3103510000
类型	HDC HQ 2 FC
GTIN (EAN)	4099987151238
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E92202
cURus 证书号	E310075

尺寸和重量

深	21 mm	深度 (英寸)	0.8268 inch
高度	34.8 mm	高度 (英寸)	1.3701 inch
宽度	20.4 mm	宽度 (英寸)	0.8031 inch
直径	4 mm	净重	18.3 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

回路数	2	插拔次数 Ag	≥ 500
插拔次数 Au	≥ 500	联接类型	冷压接
安装尺寸	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	灰色	绝缘材料	PC
表面处理	其他	插拔次数	≥ 500
型号	插座	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯
系列	HQ	额定电压 (DIN EN 61984)	400 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	40 A
不含卤素	false	BG	1
信号触点数量	0	电源触点数量	2
防护等级	IP20		

尺寸

宽度	20.4 mm	插头的高度	21 mm
----	---------	-------	-------

接头数据 PE

PE 连接类型	冷压联接
---------	------

电源连接

根据电缆直径确定的剥离长度	剥线长度	9.00 mm
---------------	------	---------

型号



联接类型	冷压接	安装尺寸	1
最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
表面处理	其他	基础材料	聚碳酸酯
BG	1		

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

图纸



附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.5X3.0X100	版本
订货号	9008380000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056347	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.5X3.0X80	版本
订货号	9008320000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056262	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008390000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008400000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008340000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056293	
数量	1 ST	

集成断线功能的螺丝刀“Swifty® CS”



Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能, 用于切割和剥离铜导线, 适用于最大 1.5 mm² 的单股硬导线和 2.5 mm² 的多股软导线。

HDC HQ 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SWIFTY CS SET	版本
订货号	9006060000	断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

冷压插针HX

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。



通用订货数据

类型	HDC C HX BM1.5AG	版本
订货号	1002950000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697236	金
数量	25 ST	
类型	HDC C HX BM10.0AG	版本
订货号	1526190000	重载接插件, 冷压插针, HQ, 插座, 最大压接面积: 8, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4050118332087	
数量	25 ST	
类型	HDC C HX BM2.5AG	版本
订货号	1002960000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插座, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697243	金
数量	25 ST	
类型	HDC C HX BM4.0AG	版本
订货号	1002970000	重载接插件, 冷压插针, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 4, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697250	
数量	25 ST	
类型	HDC C HX BM6.0AG	版本
订货号	1002980000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插座, 最大压接面积: 6, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697267	
数量	25 ST	
类型	HDC C HX SM1.5AG	版本
订货号	1002910000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697090	
数量	25 ST	
类型	HDC C HX SM10.0AG	版本
订货号	1526150000	重载接插件, 冷压插针, HQ, 插针式, 最大压接面积: 8, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4050118332131	
数量	25 ST	
类型	HDC C HX SM2.5AG	版本
订货号	1002920000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697106	
数量	25 ST	

HDC HQ 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC C HX SM4.0AG	版本
订货号	1002930000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 4, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697212	金
数量	25 ST	
类型	HDC C HX SM6.0AG	版本
订货号	1002940000	重载接插件, 冷压插针, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 6, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4032248697229	金
数量	25 ST	

2 回路



HQ 系列 - 紧凑设计功能强大。电气性能不言而喻。接线部分采用冷压插针。冷压连接几十年来一直是业界的标准应用。订购的插芯中不含插针。

通用订货数据

类型	HDC HQ 2 MC	版本
订货号	3103500000	HDC - 插芯, 插针式, 400 V, 40 A, 回路数: 2, 冷压接, 安装尺寸: 1
GTIN (EAN)	4099987151221	
数量	1 ST	

HA



我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。

通用订货数据

类型	HDC HA 3/4 HQ5 PUSHIN CP	版本
订货号	3142030000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4099987491730	
数量	10 ST	