

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 订货号 | 3107160000 |
| 类型 | HDC 10B ABU BP |
| GTIN (EAN) | 4099987172042 |
| 数量 | 1 items |

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 43 mm | 深度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 高度 | 30.6 mm | 高度 (英寸) | 1.2047 inch |
| 宽度 | 93 mm | 宽度 (英寸) | 3.6614 inch |
| 长度 | 93 mm | 长度 (英寸) | 3.6614 inch |
| 净重 | 84.3 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

阻燃等级符合 UL 94 V-0 表面处理 未处理的
防护等级 IP65, 插接状态下

尺寸大小

进线 不

运行

| | | | |
|---------------|----------------------|---------|---------|
| 电缆螺旋连接, 数量 | 0 | 电缆接头尺寸 | none |
| 插头/插座/盖板 | 下部 底座 | 罩盖 | 无盖板 |
| 两侧输入电缆数量 | 0 | 外壳设计 | 穿体式插座外壳 |
| 锁定系统设计 | 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换 | 类型 | 标准 |
| 安装尺寸 | 4 | 进线 | 不 |
| 型号 | 扩展 (运行) | 机罩设计 | 十字托架 |
| 密封 | NBR | 螺纹 (内部) | M 32 |
| 颜色 (RAL) | RAL 9005 | BG | 4 |
| 适用于 ModuPlug® | 是 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插头外壳, 侧方电缆接入



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24D TSBU 1M25 BP | 版本 |
| 订货号 | 3164360000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: 1*M25, M 25, M 32 |
| GTIN (EAN) | 4099987800587 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24D TSBU 1M32 BP | 版本 |
| 订货号 | 3107190000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4099987172103 | |
| 数量 | 1 ST | |

插头外壳, 上方电缆接入



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC 24D TOBU 1M32 BP | 版本 |
| 订货号 | 3164300000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4099987800167 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24D TOBU 1M25 BP | 版本 |
| 订货号 | 3164340000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: 1*M25, M 25, M 32 |
| GTIN (EAN) | 4099987800549 | |
| 数量 | 1 ST | |


HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

尺寸 4



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 10

额定电流：16 A

额定电压：500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC HE 10 FP | 版本 |
| 订货号 | 1873540000 | HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458158 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC HE 10 MP | 版本 |
| 订货号 | 1873550000 | HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458165 | |
| 数量 | 1 ST | |