

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外,此处展示的外壳比标准铝外壳更轻,价格也略低。因此,在不需要材料特别坚固的应用中,使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	<u>3107190000</u>
类型	HDC 24D TSBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987172103
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
·12π	CF.		
认证 ROUG	CE		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
∞	50	次在 / 艺士 /	0.0047: 1
深	56 mm	深度 (英寸)	2.2047 inch
高度	72.5 mm	高度 (英寸)	2.8543 inch
宽度	74 mm	宽度 (英寸)	2.9134 inch
长度 2. 五	74 mm	长度 (英寸)	2.9134 inch
争重	141 g		
温度			,
温度限值	-40 °C 125 °C		
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	<u> </u>		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度乡	关注物质 (SVHC)	
通用参数	,		
阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	聚酰胺
表面处理		<u> </u>	
·MC 外壳			
	<u></u>	一	—————————————————————————————————————
尺寸大小			
进线	带螺纹		
运行			
电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	上部 插座
电现货大尺寸 上方输入电缆数量	0		工司 烟座
L刀制八电缆数里 卜壳设计		<u> </u>	
↑プロリー 类型			则回锁定,百进向反 4
^{民室}		 	 插头
#线 见罩设计			
ル阜设订 频色 (RAL)	<u> </u>	螺纹 (内部) BG	4
_{狈色 (RAL)} 适用于 ModuPlug®	 是	<u>DU</u>	4
[●] 分类	<u>~</u>	, ,	
,, ,			
TIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
CLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
CLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
CLASS 15.0	27-44-02-02		

数据信息页

HDC 24D TSBU 1M32 BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

安装外壳



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外,此处展示的外壳比标准铝外壳更轻,价格也略低。因此,在不需要材料特别坚固的应用中,使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型 HDC 10B ABU BP 版本

订货号 3107160000 HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,

GTIN (EAN) 4099987172042 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准

数量 1 ST

基本外壳



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外,此处展示的外壳比标准铝外壳更轻,价格也略低。因此,在不需要材料特别坚固的应用中,使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 10B SBU 1M25 BP	版本
订货号	3164390000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4099987800648	定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 10B SBU 2M25 BP	版本
类型 订货号	HDC 10B SBU 2M25 BP 3164400000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁

尺寸4



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线 无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 10 额定电流:16 A 额定电压:500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

目录日期/图纸 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	HDC HE 10 FP	版本
订货号	1873540000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 10 MP	版本
类型 订货号	HDC HE 10 MP 1873550000	版本 HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M32-1/K68	版本
订货号	<u>1909880000</u>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 10 mm, OD min. 15 -
GTIN (EAN)	4032248536801	OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	20 ST	

目录日期/图纸 5