

HDC 40D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32, M 40 |
| 订货号 | 3107200000 |
| 类型 | HDC 40D TSBU 1M32 BP |
| GTIN (EAN) | 4099987172127 |
| 数量 | 1 items |

HDC 40D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 56 mm | 深度 (英寸) | 2.2047 inch |
| 高度 | 76.5 mm | 高度 (英寸) | 3.0118 inch |
| 宽度 | 94 mm | 宽度 (英寸) | 3.7008 inch |
| 长度 | 94 mm | 长度 (英寸) | 3.7008 inch |
| 净重 | 175 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|--------------|-------------|--------|-----|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 外壳基本材料 | 聚酰胺 |
| 防护等级 | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无 |
| 锁定元件材料 | 聚酰胺 | | |

尺寸大小

进线 带螺纹

运行

| | | | |
|----------|------------|---------------|------------|
| 电缆接头尺寸 | M 32, M 40 | 插头/插座/盖板 | 上部 插座 |
| 罩盖 | 无盖板 | 上方输入电缆数量 | 0 |
| 两侧输入电缆数量 | 1 | 外壳设计 | 侧面进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计 | 侧面锁定, 普通高度 | 类型 | 高的 |
| 安装尺寸 | 6 | 进线 | 带螺纹 |
| 型号 | 插头 | 机罩设计 | 十字托架 |
| 螺纹 (内部) | M 32 | 颜色 (RAL) | RAL 9005 |
| BG | 6 | 适用于 ModuPlug® | 是 |

分类


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 40D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装外壳



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型 | HDC 16B ABU BP | 版本 |
| 订货号 | 3107150000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4099987172028 | 侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 数量 | 1 ST | |

基本外壳




塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型 | HDC 16B SBU 1M32 BP | 版本 |
| 订货号 | 3164410000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4099987800686 | 定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32, M 40 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 16B SBU 2M32 BP | 版本 |
| 订货号 | 3164420000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁 |
| GTIN (EAN) | 4099987800709 | 定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 2*M32, M 32, M 40 |
| 数量 | 1 ST | |

尺寸 4



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。
回路数 10
额定电流：16 A
额定电压：500 V
符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

HDC 40D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型 | HDC HE 10 FP | 版本 |
| 订货号 | 1873540000 | HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458158 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC HE 10 MP | 版本 |
| 订货号 | 1873550000 | HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458165 | |
| 数量 | 1 ST | |

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型 | VG M32-1/K68 | 版本 |
| 订货号 | 1909880000 | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536801 | |
| 数量 | 20 ST | |