

HDC 64D TSBU 1M50 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50
订货号	3107210000
类型	HDC 64D TSBU 1M50 BP
GTIN (EAN)	4099987172141
数量	1 items

HDC 64D TSBU 1M50 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	72 mm	深度 (英寸)	2.8346 inch
高度	93 mm	高度 (英寸)	3.6614 inch
宽度	121 mm	宽度 (英寸)	4.7638 inch
长度	121 mm	长度 (英寸)	4.7638 inch
净重	261 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

阻燃等级符合 UL 94 V-0 表面处理 未处理的
防护等级 IP65, 插接状态下

尺寸大小

进线 带螺纹

运行

电缆接头尺寸	M 50	插头/插座/盖板	上部 插座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	外壳设计	侧面进线, 插头外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	高的
安装尺寸	8	进线	带螺纹
密封	无密封	螺纹 (外部)	M 50
螺纹 (内部)	M 50	颜色 (RAL)	RAL 9005
BG	8	适用于 ModuPlug®	是

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC 64D TSBU 1M50 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

图纸



HDC 64D TSBU 1M50 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装外壳



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 24B ABU BP	版本
订货号	3107140000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4099987 172004	侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

基本外壳




塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 24B SBU 1M32 BP	版本
订货号	3164430000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4099987800723	定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32, M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SBU 2M32 BP	版本
订货号	3164440000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁
GTIN (EAN)	4099987800747	定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 2*M32, M 32, M 40
数量	1 ST	

尺寸 8



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。
回路数 24
额定电流：16 A
额定电压：500 V
符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

HDC 64D TSBU 1M50 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	HDC HE 24 FP	版本
订货号	1873580000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MP	版本
订货号	1873590000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M50 - K 68	版本
订货号	1772340000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4032248130009	
数量	10 ST	