

**IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



预装配电缆，配有 2 个 RJ45 接口，防护等级为 IP20，适用于智能计量应用，6 类 Microline - 超细线 (AWG30)，非屏蔽，适用于狭小空间，可按要求提供其他颜色

**通用订货数据**

版本	Mircoline 预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 2 m, , 直, 6 kV
订货号	<a href="#">3109120020</a>
类型	IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186476
数量	1 items

## IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

长度	2 m	长度 (英寸)	78.7402 inch
净重	30.2 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-20 °C...60 °C
------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用标准

连接器标准	IEC 60603-7
-------	-------------

## 标准

连接器标准	IEC 60603-7
-------	-------------

## 电气特性

50 °C 下载流量	1 A	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at
------------	-----	------------	-----------------

## 右插头

插头, 右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

## 左插头

插头, 左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

## 插头

插头, 右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽	插头, 左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

## 电缆电气属性

额定浪涌电压	6 kV	目录册	Cat. 6
--------	------	-----	--------

## 电缆的机械和材料属性

防油	No	颜色编码	白色
卤素	不	阻燃性	No

编制日期 23.01.2026 04:01:39 MEZ

目录日期 / 图纸

**IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套颜色	白色	截面积	4x2xAWG30/7
屏蔽	U/UTP	接线数量	8
绝缘	PE	最大护套直径	3.3 mm
最小护套直径	2.9 mm	护套材料	LSZH
颜色编码	白/蓝, 白/橙, 白/绿, 白 / 棕		

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**IE-C6NO8LW0020S40S40-W-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

