

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装配电缆，配有 2 个 RJ45 接口，防护等级为 IP20，适用于智能计量应用，6 类 Microline - 超细线 (AWG30)，非屏蔽，适用于狭小空间，可按要求提供其他颜色

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Mircoline 预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 2.5 m, , 直, 6 kV |
| 订货号 | 3109120025 |
| 类型 | IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099987186483 |
| 数量 | 1 items |

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|--------------|
| 长度 | 2.5 m | 长度 (英寸) | 98.4252 inch |
| 净重 | 32 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用标准

| | |
|-------|-------------|
| 连接器标准 | IEC 60603-7 |
|-------|-------------|

标准

| | |
|-------|-------------|
| 连接器标准 | IEC 60603-7 |
|-------|-------------|

电气特性

| | | | |
|------------|-----|------------|-----------------|
| 50 °C 下载流量 | 1 A | PoE / PoE+ | 符合 IEEE 802.3at |
|------------|-----|------------|-----------------|

右插头

| | |
|-------|--------------------------------|
| 插头, 右 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 |
|-------|--------------------------------|

左插头

| | |
|-------|--------------------------------|
| 插头, 左 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 |
|-------|--------------------------------|

插头

| | | | |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 插头, 右 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 | 插头, 左 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽 |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|

电缆电气属性

| | | | |
|--------|------|-----|--------|
| 额定浪涌电压 | 6 kV | 目录册 | Cat. 6 |
|--------|------|-----|--------|

电缆的机械和材料属性

| | | | |
|----|----|------|----|
| 防油 | No | 颜色编码 | 白色 |
| 卤素 | 不 | 阻燃性 | No |

编制日期 02.03.2026 08:28:04 MEZ

目录日期 / 图纸

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

| | | | |
|--------|----------------------|--------|-------------|
| 护套颜色 | 白色 | 截面积 | 4x2xAWG30/7 |
| 屏蔽 | U/UTP | 接线数量 | 8 |
| 绝缘 | PE | 最大护套直径 | 3.3 mm |
| 最小护套直径 | 2.9 mm | 护套材料 | LSZH |
| 颜色编码 | 白/蓝, 白/橙, 白/绿, 白 / 棕 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

