AEB ITB 2.5/4 BB BL DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com




楼宇安装布线

针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如 汇流排和 汇流排支架。

通用订货数据

版本	固定器, 蓝色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 5.1 mm, 130 ℃	
订货号	3111440000	
类型	AEB ITB 2.5/4 BB BL DL	
GTIN (EAN)	4099987190923	
数量	25 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
深	50.1 mm	深度 (英寸)	1.9724 inch
高度	50.5 mm	高度 (英寸)	1.9882 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	10.32 g		
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	 环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
其它技术参数			
安装方式	直接卡在导轨上	锁定	
	HJX 11 H 13 4/02	W/C	11 20/23
材料参数			
基础材料	Wemid		蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
安装导轨已装备	TS 35		
通用的			
安装导轨已装备	TS 35		
ETIM C.O.	F0001011	ETIM 7.0	F0004044
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

目录日期/图纸 2

AEB ITB 2.5/4 BB BL DL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀,用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。 已通过 "GS"安全测试,组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由 高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成,持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型 SDIS SLIM 0.6X3.5X100

订货号 2749610000 GTIN (EAN) 4050118896350

数量

版本

装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6