

## MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



万用表可以测量众多尺寸。电压和电阻的测量以及直通测试和二极管测试为所有仪器的标准功能。此外各种万用表还包含附加测量选项，如电流、频率、电容和温度。数字万用表的优势在于明确显示，可以简单和直接地进行读取。设备由于测量区域换算错误或读取错误产生故障已经成为过去。

## 通用订货数据

版本	万用表, 是
订货号	<a href="#">3113240000</a>
类型	MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN)	4099987201315
数量	1 items

## MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	42 mm	深度 (英寸)	1.6535 inch
高度	220 mm	高度 (英寸)	8.6614 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	350 g		

## PW6 技术数据

物品描述	数字钳式测量装置
------	----------

## 测量及测试设备

最大测量电容值	100 $\mu$ F	最小测量电容值	51.2 nF
量程类别	CAT IV	电压范围/ 交流	1 - 1,000 V
电压范围/ 直流	1 - 1.500 V	最大测量电流值	400 A
最高工作温度	50 °C	最低工作温度	0 °C
最高频率	5000 MHz	最低频率	5000 Hz
频率测量	是	显示	数字式
防护等级	I	电流	AC/DC
电阻测量范围, 最大	40 k $\Omega$	电阻测量范围, 最小	400 $\Omega$
电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA	连续性测试	是
可用作连接万用表的适配器	无	电压测量电路类别, 最大值	1000 V
具备直流电压测量功能	可配置	具备真正的 RMS 测量 (TRMS) 功能	可配置
带显示屏背光	可配置	测量范围选择	自动
具备电容测量	可配置	具备漏电流测量功能	无
具备温度测量功能	无	钳子开口宽度	35 mm
具备谐波测量功能	无	具备交流电压测量功能	可配置
支持供应与回流线路的电流测量	无	电流测量范围, 交流, 最大值	400 A
电流测量范围, 直流, 最大值	1500 A		

## 分类

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

## MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

