

VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

订货号	3123500000
类型	VPU AC EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270175
数量	8 items

VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	14 g
----	------

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	III	污染等级	2
------	-----	------	---

IEC / EN 额定数据

额定电压 (交流)	1000 V	电压类型	交流电
-----------	--------	------	-----

电气数据

电压类型	交流电	额定电流	100 A
------	-----	------	-------

联接参数

联接类型	螺钉联接	最小拧紧力矩	2 Nm
最大拧紧力矩	4.5 Nm	单股导线的最小压接面积	2.5 mm ²
单股导线最大截面	25 mm ²	最小多股导线接线截面积	2.5 mm ²
最大压接面积 软导线	16 mm ²	接线截面积, 多股线, 最小	2.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	25 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		