

VPU PV EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

订货号	3123510000
类型	VPU PV EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270199
数量	9 items

VPU PV EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重 1.78 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

过压等级 III 污染等级 2

IEC / EN 额定数据

额定电压 (直流) 1500 V

电气数据

额定电流 63 A

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
最小拧紧力矩	1.2 Nm	最大拧紧力矩	4.5 Nm
额定连接下的压接范围	10 mm ²	压接范围, 最小	1.5 mm ²
压接范围, 最大	16 mm ²	单股导线的最小压接面积	1.5 mm ²
单股导线最大截面	16 mm ²	最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²
最大压接面积 软导线	16 mm ²	软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 1.5 mm ² 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 10 mm ² 46228-1)		接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	16 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		