


**HDC-KIT-HA 03.302 P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

直插式联接技术是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

**通用订货数据**

版本	RockStar®, HA, 安装尺寸: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, 铸铝, PG 11
订货号	<a href="#">3123890000</a>
类型	HDC-KIT-HA 03.302 P
GTIN (EAN)	4099987272520
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



## 尺寸和重量

净重 134.78 g

## 温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

## 通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65	系列	HA
EMC 外壳	无		

## 运行

电缆接头尺寸	PG 11	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	联接类型	PUSH IN
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	安装尺寸	1
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	1		

## 通用参数

回路数	3	PE 连接类型	PUSH IN 联接
安装尺寸	1	电缆接头	PG 11
基础材料	铝压铸	系列	HA
额定电压 (DIN EN 61984)	230 V	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

## 型号

联接类型	PUSH IN	安装尺寸	1
最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
表面处理	粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩	0.55 Nm
基础材料	铝压铸	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
BG	1		

## 分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

