

HDC-KIT-HA 03.302 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

直插式联接技术是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

通用订货数据

版本	RockStar®, HA, 安装尺寸: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, 铸铝, M 20
订货号	3123930000
类型	HDC-KIT-HA 03.302 M P
GTIN (EAN)	4099987272568
数量	1 items

HDC-KIT-HA 03.302 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

净重 153 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

通用参数

外壳基本材料 铸铝

防护等级 IP65

EMC 外壳 无

表面处理

系列

粉末涂层

HA

运行

电缆接头尺寸 M 20

两侧输入电缆数量 0

锁定系统设计 侧面锁定, 普通高度

密封 NBR

BG 1

上方输入电缆数量

1

联接类型

PUSH IN

安装尺寸

1

颜色 (RAL)

RAL 7035

通用参数

回路数 3

安装尺寸 1

基础材料 铝压铸

额定电压 (DIN EN 61984) 230 V

BG 1

PE 连接类型

PUSH IN 联接

电缆接头

M 20

系列

HA

额定电流 (DIN EN 61984)

10 A

型号

联接类型 PUSH IN

最大压接面积 2.5 mm²

表面处理 粉末涂层

基础材料 铝压铸

BG 1

安装尺寸 1

最小压接面积 0.5 mm²

主触点的最大拧紧扭矩 0.55 Nm

主触点的最小拧紧扭矩 0.5 Nm

分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HA 03.302 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92
