

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动切割单根导线至定长
- 精确的直流伺服驱动保证重复操作的高度准确性
- 接口允许通过IBM兼容个人计算机操控自动断线器

通用订货数据

订货号	3125090000
类型	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
数量	1 items

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	370 mm	深度 (英寸)	14.5669 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	300 mm	宽度 (英寸)	11.811 inch
净重	13000 g		

切割机

输入功率	0.1 kW	预选数量, 最大.	可调节部件数量编码
驱动	电气	键盘	触摸显示屏
显示指示器	LCD显示	预选长度, 最大	999999 mm
预选长度, 最小	10 mm	软件	用于与 IBM 兼容的个人计算机进行数据交换
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm ² / 最大 2.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		