


**FUCR 10-36V RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

**通用订货数据**

版本	用于直通型模块式端子的保险丝架, 红色, 6.3 A, 可旋转, 可插入的, V-O, Wemid
订货号	<a href="#">3125630000</a>
类型	FUCR 10-36V RT
GTIN (EAN)	4099987287296
数量	10 items

**FUCR 10-36V RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸和重量**

深	40.5 mm	深度 (英寸)	1.5945 inch
高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	6.64 g		

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

**其它技术参数**

安装指导	直接安装	安装方式	插入的
------	------	------	-----

**材料参数**

基础材料	Wemid	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

**通用的**

安装指导	直接安装	最大工作温度	120 °C
------	------	--------	--------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		