

SFX-VT 11/60 MM BP GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**高度灵活: SFX**

如果您想使用常规的扎带解决方案, SFX 标记号则是您标记电缆的不二之选。电缆在自然状态下通常不会呈一条直线。SFX 标记号以柔软的聚氨酯作为材料, 极好地适应了这一情况。标识牌能配合电缆的弯曲度, 轻松实现附着。您的优势一览:

程序 A 循环 1 在 5000 小时内进行测试, 符合 ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 表 3 的耐候性测试。

通过 M-Print® PRO

标记, 易于识别。THM MultiMark 设备实现简单快速打印

通用订货数据

订货号	3128310000
类型	SFX-VT 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4099987301664
数量	6000 items

SFX-VT 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.6 mm	深度 (英寸)	0.0236 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
净重	0.55 g		

通用数据

打印类型	空白	类型	无卤
宽度	13 mm	阻燃等级符合 UL 94	HB
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-55 °C
颜色编码	黄色	卤素	不
基础材料	聚亚安酯	打印标志	无
标记区域大小	10.5 x 44 mm		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	500 mm ²
最小压接面积	16 mm ²	最大电缆外径	40 mm
最小电缆外径	7 mm	电缆扎带孔径	扁平
导线外径	7 - 40 mm	适用电缆扎带	塑料材质

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		