数据信息页

SFX 11/100 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

订货号	3128320000
类型	SFX 11/100 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301671
数量	1000 items

数据信息页

SFX 11/100 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	0.6 mm	深度 (英寸)	0.0236 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
净重	0.91 g		

通用数据

打印类型	空白	类型	无卤
宽度	13 mm	阻燃等级符合 UL 94	HB
最大工作温度	90 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚亚安酯	打印标志	无
标记区域大小	44 x 10.5 mm	每卷数量	1000

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	500 mm²
最大电缆外径	40 mm	最小电缆外径	7 mm
电缆扎带孔径	扁平	导线外径	7 -
适用电缆扎带	塑料材质		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		