数据信息页

# ESG-FO 6/17 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

保证长期使用寿命: ESG
多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。
MultiMark 的优势
- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 3128350000 |
| 类型 | ESG-FO 6/17 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4099987301701 |
| 数量 | 1000 items |

# 数据信息页

## ESG-FO 6/17 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 0.55 mm | 深度 (英寸) | 0.0217 inch |
| 高度 | 6 mm | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 宽度 | 17 mm | 宽度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 净重 | 0.06 g | | |

### 通用数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 粘胶剂 | PE 泡沫带丙烯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的, 无卤 |
| 宽度 | 17 mm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 80 °C | 最小工作温度 | -30 °C |
| 颜色编码 | 红色 | 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酯纤维 | 打印标志 | 无 |
| 标记区域大小 | 6 x 17 mm | 认证符合 UL 969 | 是 |
| 每卷数量 | 1000 | | |

### 设备标记号

| | |
|---|---|
| 卤素 | 不 |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |