数据信息页

THM MT30X DIA 30 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。 可采用不同材料, 且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

通用订货数据

订货号	3128420000
类型	THM MT30X DIA 30 RT
GTIN (EAN)	4099987301770
数量	1000 items

数据信息页

THM MT30X DIA 30 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
直径	30 mm	净重	0.17 g

通用数据

粘胶剂	丙烯酸酯粘合剂	材料颜色（阻抗编码）	9
打印工艺	热转印	类型	自我粘贴的, 无卤
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	150 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	红色
卤素	不	基础材料	聚酯纤维
打印标志	无	认证符合 UL 969	是
每卷数量	1000		

设备标记号

直径	30 mm	卤素	不

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		