

## IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 通用订货数据

版本	预制电缆, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.2 m, 6 kV
订货号	<a href="#">3136130012</a>
类型	IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349345
数量	20 items

## IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

长度	1.2 m	长度 (英寸)	47.2441 inch
净重	30.2 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-20 °C...60 °C
------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用标准

连接器标准	TIA-1096-A	专用通信电缆设备	VDE-AR-N 4100:2019-04
-------	------------	----------	-----------------------

## 右插头

插头, 右	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

## 左插头

插头, 左	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------

## 插头

插头, 右	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽	插头, 左	RJ12, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 不带屏蔽
-------	--------------------------------	-------	--------------------------------

## 电缆电气属性

额定浪涌电压	6 kV	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
目录册	Cat.3	最大绝缘电压	300 V

## 电缆的机械和材料属性

防油	No	颜色编码	红色, 灰色
卤素	不	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1

## 电缆结构

护套直径	4.8 mm	护套颜色	灰色
截面积	3x2xAWG 24/7	屏蔽	U/UTP

## IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

接线数量	6	最大护套直径	5 mm
最小护套直径	4.6 mm	护套材料	LSZH

### 分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

图纸

接线图



图纸

