

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	3138090000
类型	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X
GTIN (EAN)	4099987365963
数量	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	800 mm	宽度 (英寸)	31.496 inch
长度	1000 mm	长度 (英寸)	39.37 inch
净重	283 g		

温度

工作温度 -20 - 50°C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

常规技术数据

LED 模块形状	矩形	工作寿命	60.000 h
防护等级	IP67	效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required

材料数据

外壳基本材料	铝质	灌注混合物	PUR V0
--------	----	-------	--------

电气数据

额定电压	≤ 5 V DC	功率	3.6 W
可调光	是		

电缆技术参数

电缆材料	PUR	护套颜色	黑色
外壳基本材料	铝质	电缆长度	5 m


联接数据

联接螺纹 不带

分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

图纸



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**M8 / M12 安装夹**

魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI-M12-CLIP	版本
订货号	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
数量	10 ST	