

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	3138120000
类型	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365994
数量	1 items

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	325 mm	宽度 (英寸)	12.7952 inch
长度	1000 mm	长度 (英寸)	39.37 inch
净重	326 g		

## 温度

工作温度	-20 - 50°C
------	------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## 常规技术数据

LED 模块形状	矩形	工作寿命	60.000 h
防护等级	IP67	效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required

## 材料数据

外壳基本材料	铝质	灌注混合物	PUR V0
--------	----	-------	--------

## 电气数据

额定电压	≤ 5 V DC	功率	1.4 W
可调光	是		

## 电缆技术参数

电缆材料	PUR	护套颜色	黑色
外壳基本材料	铝质	电缆长度	5 m

## 联接数据


联接螺纹	不带
------	----

## 分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

图纸

图纸



## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### M8 / M12 安装夹



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

### 通用订货数据

类型	SAI-M12-CLIP	版本	
订货号	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
数量	10 ST		