数据信息页

BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 安装脚, 备件, 安装脚, 10 MPP's, 12 MPP's
订货号	3139430000
类型	BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378406
数量	1 items

数据信息页

BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	67 mm	高度 (英寸)	2.6378 inch
宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
净重	83 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		