数据信息页

HDC 24B TSS 1M32G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项:ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc,简化了安装维护流程,有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用,并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP55, 插头外壳, 压线框联接, 标准
订货号	<u>3140030000</u>
类型	HDC 24B TSS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382397
数量	1 items

HDC 24B TSS 1M32G ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

_	ы	ш	н	١.
ж		а	н	,

MAMID 认证

IECEX ATEX

尺寸和重量			
深	191 mm	深度 (英寸)	7.5197 inch
高度	111 mm	 高度 (英寸)	4.3701 inch
	58 mm		2.2835 inch
净重	660 g		,
温度			
不境温度	-20 °C40 °C	温度限值	-20 °C 80 °C
外壳设计	插头外壳	安装尺寸	8
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	灰色
表面处理	粉末涂层	<u> </u> 型号	插头
不含卤素	false	BG	8
防护等级	IP55		,
尺寸			
	58 mm		
额定数据 IECEx/ATEX			
FOEV THE	THE VOA ATEVOA OZV	ATEV \T +> E	IFOEVTI IPO 4 0077V
ECEX 证书号	TUEV24ATEX9197X	ATEX 证书号	IECEXTUR24.0077X
型号 			
	8	表面处理	粉末涂层
BG	8		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0		LCLA33 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

目录日期/图纸 2



HDC 24B TSS 1M32G ATEX




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 8 (24B)



可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项:ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc,简化了安装维护流程,有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用,并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

类型	HDC 24B SS 1M40G ATEX	版本
订货号	3139880000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP55, 插座外壳, 压线框联接, 标准,
GTIN (EAN)	4099987382243	电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 24B SS 2M40G ATEX	版本
订货号	3139890000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP55, 插座外壳, 压线框联接, 标准,
GTIN (EAN)	4099987382250	电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 24B AS ATEX	版本
订货号	3139930000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP55, 穿体式插座外壳, 压线框联接,
GTIN (EAN)	4099987382298	标准
数量	1 ST	

尺寸8





可选择符合以下认证标准的 2 区电缆分离选项:ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 或 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc,简化了安装维护流程,有助于更好地完成前期准备工作。所提供的认证接连接器必须始终与配套的认证外壳及插芯组件成套使用,并且只能在无负载的情况下断开连接。

通用订货数据

类型	HDC HDD 48 FC EX 1500	版本
订货号	3116690000	HDC - 插芯, 插座, 1500 V, 回路数: 48, 冷压联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4099987235914	
数量	1 ST	
类型	HDC HDD 48 MC EX 1500	版本
订货号	<u>3116670000</u>	HDC - 插芯, 插针式, 1500 V, 回路数: 48, 冷压联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4099987235792	
数量	1 ST	
类型	HDC HDD 56 FC EX 1000	版本
订货号	3116680000	HDC - 插芯, 插座, 1000 V, 回路数: 56, 冷压联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4099987235907	
数量		

数据信息页

HDC 24B TSS 1M32G ATEX

版本



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

订货号

类型 HDC HDD 56 MC EX 1000

3116660000

HDC - 插芯, 插针式, 1000 V, 回路数: 56, 冷压联接, 安装尺寸: 8

GTIN (EAN) 4099987235785 数量 1 ST