

WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	工具, 附件
订货号	3146280000
类型	WERKZEUGTASCHE XL
GTIN (EAN)	4099987577649
数量	1 items

WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	60 mm	深度 (英寸)	2.3622 inch
高度	300 mm	高度 (英寸)	11.811 inch
宽度	280 mm	宽度 (英寸)	11.0236 inch
净重	5595.7 g		

分类

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准, 切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层, 电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 8	版本
订货号	9002650000	断线工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

集成断线功能的螺丝刀“Swifty® CS”

Swifty® CS 和 Swifty® CS set 集成断线剥线功能, 用于切割和剥离铜导线, 适用于最大 1.5 mm² 的单股硬导线和 2.5 mm² 的多股软导线。



WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	SWIFTY CS SET	版本
订货号	9006060000	断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

未绝缘螺丝刀套件

魏德米勒通用型高质软手柄螺丝刀的刀刃由高合金铬钒钼钢制成，经过完全硬化并镀铬。

通用订货数据

类型	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	版本
订货号	2749200000	螺丝刀组
GTIN (EAN)	4050118895506	
数量	1 ST	

测量仪器

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。
 魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。
 魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	FOLDING RULER	版本
订货号	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
数量	1 ST	

WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	KBZ 160	版本
订货号	9046280000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356478	
数量	1 ST	

电压测试仪



在安装、维护和修理电子设备和仪器时测试仪必不可少。
魏德米勒提供完整的测试仪分类：

从电压测试仪到电流绝缘钳，再到插座和 Fl 测试仪。在研发和设计时魏德米勒始终关注用户的要求和经验，因此设备具备最佳设计和高可靠度，完美适用于实践工作。

通用订货数据

类型	SD ELEC PRO	版本
订货号	2855000000	电压测试仪, 不
GTIN (EAN)	4064675530343	
数量	1 ST	

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬—钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。



通用订货数据

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本
订货号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘功能钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	AIZ 160	版本
订货号	9046440000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357772	
数量	1 ST	

工具

- 用于快速准确地去除直径为 8 ... 13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆，3 x 1.5 mm² 至 5 x 2.5 mm²
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电盒



通用订货数据

类型	STRIPPER ROUND TOP	版本
订货号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

测量仪器



魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	FLEXIMET 5 M	版本
订货号	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
数量	1 ST	

WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**弓锯****通用订货数据**

类型	PUK HACKSAW	版本
订货号	2888390000	工具, 附件
GTIN (EAN)	4064675875437	
数量	1 ST	

测量仪器

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。
 魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。
 魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	SPIRIT LEVEL	版本
订货号	2888400000	工具, 附件
GTIN (EAN)	4064675875444	
数量	1 ST	