

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

版本	工具, 附件
订货号	3146290000
类型	WZTE LEDER PREMIUM
GTIN (EAN)	4099987577656
数量	1 items

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	60 mm
高度	300 mm
宽度	280 mm
净重	4046.3 g

深度 (英寸)	2.3622 inch
高度 (英寸)	11.811 inch
宽度 (英寸)	11.0236 inch

分类

ETIM 8.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181
ECLASS 15.0	21-10-01-90

ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 14.0	21-10-01-90

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

测量仪器

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	FOLDING RULER	版本
订货号	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
数量	1 ST	

工具

- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

**通用订货数据**

类型	SLICER NO 27	版本
订货号	9918080000	
GTIN (EAN)	4032248359196	
数量	1 ST	

未绝缘螺丝刀套件

魏德米勒通用型高质软手柄螺丝刀的刀刃由高合金铬钒钼钢制成，经过完全硬化并镀铬。

通用订货数据

类型	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	版本
订货号	2749200000	
GTIN (EAN)	4050118895506	
数量	1 ST	

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

电压测试仪



在安装、维护和修理电子设备和仪器时测试仪必不可少。
魏德米勒提供完整的测试仪分类：

从电压测试仪到电流绝缘钳，再到插座和 FI 测试仪。在研发和设计时魏德米勒始终关注用户的要求和经验，因此设备具备最佳设计和高可靠度，完美适用于实践工作。

通用订货数据

类型	SD ELEC PRO	版本
订货号	2855000000	电压测试仪, 不
GTIN (EAN)	4064675530343	
数量	1 ST	

工具



- 自动化剥线工具，具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改，便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能，无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

类型	STRIPAX	版本
订货号	9005000000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

带LED 显示



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	VT DIGI PRO	版本
订货号	9918870000	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

未装配

车间和工厂里，如果能够把各类工具有条理的管理起来，可以节省大量时间并提高工作效率。魏德米勒出于这一考虑，提供高质量、多功能的工具组套，组套包括用于切线和剥线的压接套件和压接管状端头。

通用订货数据

类型	TRGU NE	版本
订货号	9204610000	工具, 附件
GTIN (EAN)	4032248671403	
数量	1 ST	

VDE绝缘电话钳

如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。
 魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。
 所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。
 绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	FRZ S 200	版本
订货号	9046380000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357697	
数量	1 ST	

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

VDE绝缘斜口钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	SE HD 160	版本
订货号	9046320000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357628	
数量	1 ST	

VDE绝缘钢丝钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	KBZ 180	版本
订货号	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

VDE绝缘功能钳



如需带电工作，必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学，适合手的形状。这样可以更好地握在手里，不会夹住手指，工作起来也比较省力。

通用订货数据

类型	AIZ 160	版本
订货号	9046440000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357772	
数量	1 ST	

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**弓锯****通用订货数据**

类型	PUK HACKSAW	版本
订货号	2888390000	工具, 附件
GTIN (EAN)	4064675875437	
数量	1 ST	

测量仪器

魏德米勒生产的精密工具经久耐用，在全球被广泛使用。
魏德米勒非常重视该产品并提供各类服务。
魏德米勒为客户提供“工具认证”服务，通过技术检测方法来
保证工具的功能和质量。

通用订货数据

类型	SPIRIT LEVEL	版本
订货号	2888400000	工具, 附件
GTIN (EAN)	4064675875444	
数量	1 ST	