



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	模块, 0 V, 0 A, 回路数: 0, 无, 插针式, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	3149600000
类型	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	34.1 mm	深度 (英寸)	1.3425 inch
高度	16.8 mm	高度 (英寸)	0.6614 inch
宽度	34.1 mm	宽度 (英寸)	1.3425 inch
长度	14.6 mm	长度 (英寸)	0.5748 inch
净重	1 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	0	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插针式, 插座
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	0 V
额定电流 (DIN EN 61984)	0 A	所需插槽数	1

版本

联接类型	无	最大压接面积	0 mm ²
最小压接面积	0 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

图纸

