

**SAISGP-M-5A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	3150920000
类型	<a href="#">SAISGP-M-5A-M12-WDF</a>
GTIN (EAN)	4099987610841
数量	1 items

## SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

直径 29 mm 最大壁厚 5 mm  
净重 27 g

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5								
编码	A 编码								
插针镀层	Ni/Au								
LED	不								
联接类型	PUSH IN								
外壳基本材料	PA 66								
绝缘电阻	≥ 100 MΩ								
最大电缆直径	8 mm								
最小电缆直径	4 mm								
最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>								
最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>								
额定电压	60 V								
额定电流	4 A								
防护等级	IP67								
插拔次数	≥ 100								
污染等级	3								
端头类型	公头								
额定电压	<table border="1"> <tr> <td>额定电压</td> <td>48 V</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>交流电</td> </tr> <tr> <td>额定电压</td> <td>60 V</td> </tr> <tr> <td>电压类型</td> <td>直流电</td> </tr> </table>	额定电压	48 V	电压类型	交流电	额定电压	60 V	电压类型	直流电
额定电压	48 V								
电压类型	交流电								
额定电压	60 V								
电压类型	直流电								
屏蔽连接	否								
螺纹环材料	锌压铸								
外壳温度范围	-40 ... +85 °C								

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 技术数据

回路数	5	编码	A 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	Ni/Au
LED	不	联接类型	PUSH IN
阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	PA 66
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	单股导线最大截面	0.75 mm <sup>2</sup>
单股导线的最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	0.75 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16

**SAISGP-M-5A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-01-16

---

SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



插针分配方案




SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**SAISGP-M-5A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 黄铜螺母 EMC



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	SKMU EMV M20	版本	
订货号	<a href="#">1777630000</a>	SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 20, 3.6 mm, 黄铜	
GTIN (EAN)	4032248157907	材质, 镀镍的	
数量	100 ST		