数据信息页

SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	3150960000
类型	SAISGP-M-4D-M12-WDF
GTIN (EAN)	4099987610889
数量	1 items

数据信息页

SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E307231

尺寸和重量

直径	29 mm	最大壁厚	5 mm
净重	30 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	4	
编码	D-编码	
插针镀层	Ni/Au	
LED	不	
联接类型	PUSH IN	
外壳基本材料	PA 66	
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	
最大电缆直径	8 mm	
最小电缆直径	4 mm	
目录册	Cat. 5	
最大压接面积	0.75 mm²	
最小压接面积	0.14 mm²	
额定电压	48 V	
额定电流	4 A	
防护等级	IP67	
插拔次数	≥ 100	
污染等级	3	
端头类型	公头	
额定电压	额定电压	48 V
	电压类型	交流电
	额定电压	60 V
	电压类型	直流电
屏蔽连接	是	
螺纹环材料	锌压铸	
外壳温度范围	-40 … +85 ° C	

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	PUSH IN	布线	PROFINET
阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	PA 66
目录册	Cat. 5	联接螺纹	M12
插针镀层	Ni/Au	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 26
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 18	最小多股导线接线截面积	0.14 mm²

数据信息页

SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

细绞合导线最大接口横截面	0.75 mm²	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最小	0.08 mm²
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最大	0.5 mm²	单股导线的最小压接面积	0.14 mm²
单股导线最大截面	0.75 mm²	屏蔽	是
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ	额定电压	48 V

技术数据

回路数	4	编码	D-编码
联接螺纹	M12	插针镀层	Ni/Au
LED	不	联接类型	PUSH IN
阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	PA 66
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	单股导线最大截面	0.75 mm²
单股导线的最小压接面积	0.14 mm²	细绞合导线最大接口横截面	0.75 mm²
最小多股导线接线截面积	0.14 mm²	额定电压	48 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 … +85 ° C

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案






SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸






SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



SAISGP-M-4D-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜螺母 EMC



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU EMV M20	版本
订货号	1777630000	SKMU MS EMV (黄铜防松螺母 - EMC), 防松螺母, M 20, 3.6 mm, 黄铜
GTIN (EAN)	4032248157907	材质, 镀镍的
数量	100 ST	