## U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

本产品只能与 u-view 高级触 摸屏配套使用



u-view 高级触摸屏的 HMI 运行时 通过将 u-view 高级触摸屏与基于 Web 的 HMI 软件 PROCON-WEB 嵌入式系统相结合,创建了完美的可视化解 决方案——强大的软件与高品质硬件相结合。

为实现最佳的基于 Web 的 HMI 解决方案,PROCON-WEB 嵌入式系统提供以下功能:

- 基于角色和权限的用户管理
- 全面的警报功能
- 预定义控制,例如按钮、滑块、文本字段或图像区域
- 功能强大的复杂控件,如 iframe、图表和表格
- 灵活的脚本编写,实现最大的适应性
- 历史功能,用于存储和可视化历史数据
- 通过通信驱动程序连接到 u-OS 控制器

## 通用订货数据

版本	可视化软件, 运行时系统平台: Windows, Linux, Docker, 过程变量数量,最大: 500, HMI 设备数量,最大: 2
订货号	<u>3151130000</u>
类型	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2
数量	1 items

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

尺寸和重量				
争重	0 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	不受影响			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
系统要求				
ぬ <i>⊩ び は</i> た	Mindows Linear v OC	<b>帝</b> 帝的是小 <b>还</b> 变为问	0.1.00	
操作系统	Windows, Linux, u-OS 0.1 GB	需要的最小硬盘空间	0.1 GB	
听需的最小内存 (RAM)	0.1 GB			
<b>许可证信息</b>				
过程变量数量,最大	500			
运行时功能				
HMI 设备数量,最大	2			
	2			
分类				
TIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416	
TIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416	
TIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02	
CLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02	
CLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02	
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02	
CLASS 15.0	27-24-25-02			