

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

订货号	3155260000
类型	TCB INL THIRD 3
GTIN (EAN)	4099987654654
数量	1 items

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	390 mm	高度 (英寸)	15.3543 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
直径	0 mm	净重	1516.84 g

PW6 技术数据

物品描述	泡沫嵌体, 大型通用, 未装配		
------	-----------------	--	--

工具箱

组装零件	使用工具		
------	------	--	--

类别

直径	0 mm		
----	------	--	--

分类

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

类型	AM 25	版本
订货号	9001540000	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190138271	
数量	1 ST	
类型	AM 35	版本
订货号	9001080000	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190208011	
数量	1 ST	

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

通用订货数据

类型	KT 22	版本
订货号	1157830000	断线工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248945528	
数量	1 ST	

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

TCB INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	PZ 50	版本	
订货号	9006450000	压接工具, 管状端头压接工具, 25mm², 50mm², 锯齿状压接	
GTIN (EAN)	4008190095796		
数量	1 ST		