

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

订货号	3155290000
类型	TCB INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4099987654685
数量	1 items

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	390 mm	高度 (英寸)	15.3543 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
直径	0 mm	净重	1042.01 g

PW6 技术数据

物品描述	泡沫嵌体, 大型通用, 未装配		
------	-----------------	--	--

工具箱

组装零件	使用工具
------	------

类别

直径	0 mm
----	------

分类

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

电缆接头扳手



拧紧或拧松电缆接头的扳手工具，尺寸范围11-36 AF。

- 适合于电缆接头紧密排列
- 电缆接头不会变形
- AF范围11-36mm
- 扳手宽度完全可调节
- 棘齿功能：两次拧动之间无需取下工具
- 可信赖的单手操作工具

通用订货数据

类型	FLECAFIX 11/24	版本
订货号	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
数量	1 ST	
类型	FLECAFIX 24/36	版本
订货号	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
数量	1 ST	

Screwty® 电缆接头工具



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

类型	SCREWTY SET	版本
订货号	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
数量	1 ST	