

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

订货号	3155300000
类型	TCB INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4099987654692
数量	1 items

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	390 mm	高度 (英寸)	15.3543 inch
宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
直径	0 mm	净重	477.56 g

PW6 技术数据

物品描述	泡沫嵌体, 大型通用, 未装配
------	-----------------

工具箱

组装零件	使用工具
------	------

类别

直径	0 mm
----	------

分类

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

附件

带LED 显示



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

类型	VT DIGI PRO	版本
订货号	9918870000	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	

非接触式电压测试仪



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示：视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

通用订货数据

类型	VT LCL	版本
订货号	2436670000	测试工具, 电缆检测仪
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

非接触式磁场测试仪



- 相距 4 mm 即给出反应
- 用于测试电磁阀、继电器、线圈和接触器的运行
- 所有磁场均可测试
- 提供视觉和声学指示
- 包含手电筒功能

通用订货数据

类型	VT M	版本
订货号	2436680000	测试工具, 无触点磁场检测仪
GTIN (EAN)	4050118450019	
数量	1 ST	