


**CB 160/4,8 TR NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



通用订货数据

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 订货号        | 3155780000                       |
| 类型         | <a href="#">CB 160/4,8 TR NC</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987656870                    |
| 数量         | 17000 items                      |

## CB 160/4,8 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|         |            |         |             |
|---------|------------|---------|-------------|
| 深       | 160 mm     | 深度 (英寸) | 6.2992 inch |
| 高度      | 0 mm       | 宽度      | 4.8 mm      |
| 宽度 (英寸) | 0.189 inch | 净重      | 0.01 g      |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 安装材料

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| 防紫外线         | 否      | 重新打开   | 无      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2    | 最大工作温度 | 85 °C  |
| 最小工作温度       | -40 °C | 卤素     | 不      |
| 基础材料         | 聚酰胺 66 | 抗拉性    | 220 N  |
| 捆束直径, 最大     | 39 mm  | 磅力抗拉强度 | 49 lbf |
| 捆束直径, 最小     | 3 mm   |        |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |