

**CB 180/4,6 TR BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



通用订货数据

订货号	3156100000
类型	<a href="#">CB 180/4,6 TR BK</a>
GTIN (EAN)	4099987657891
数量	16000 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	0 mm	高度	180 mm
高度 (英寸)	7.0866 inch	宽度	4.6 mm
宽度 (英寸)	0.1811 inch	净重	0.01 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 安装材料

防紫外线	否	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
基础材料	聚酰胺 66	抗拉性	220 N
捆束直径, 最大	42 mm	磅力抗拉强度	49 lbf
捆束直径, 最小	3 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		