

CB 200/7,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	3156110000
类型	CB 200/7,6 TR BK
GTIN (EAN)	4099987657945
数量	7500 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0 mm	高度	200 mm
高度 (英寸)	7.874 inch	宽度	7.6 mm
宽度 (英寸)	0.2992 inch	净重	0.04 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	否	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
基础材料	聚酰胺 66	抗拉性	550 N
捆束直径, 最大	50 mm	磅力抗拉强度	124 lbf
捆束直径, 最小	3 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		