

CB 200/2,5 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------|
| 订货号 | 3156120000 |
| 类型 | CB 200/2,5 TR BK |
| GTIN (EAN) | 4099987657983 |
| 数量 | 30000 items |

CB 200/2,5 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|---------|-------------|----|--------|
| 深 | 0 mm | 高度 | 200 mm |
| 高度 (英寸) | 7.874 inch | 宽度 | 2.5 mm |
| 宽度 (英寸) | 0.0984 inch | 净重 | 0 g |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

安装材料

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 防紫外线 | 否 | 重新打开 | 无 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | 最大工作温度 | 85 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | 抗拉性 | 80 N |
| 捆束直径, 最大 | 50 mm | 磅力抗拉强度 | 18 lbf |
| 捆束直径, 最小 | 2 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |