

**HDC MHP 200 MC 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

**通用订货数据**

版本	模块, 1000 V, 200 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 2
订货号	<a href="#">3157260000</a>
类型	HDC MHP 200 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663489
数量	1 items

## HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	60.3 mm	高度 (英寸)	2.374 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
净重	21 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

回路数	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	10 <sup>12</sup> Ω	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	1000 V
按照 UL/CSA 额定电压	600 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	200 A	所需插槽数	2

## 安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

## 版本

额定连接下的裸线长度 19 mm 联接类型 冷压联接  
最大压接面积 70 mm<sup>2</sup> 最小压接面积 25 mm<sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

