

**HDC MHP200 M 35 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械连接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

**通用订货数据**

版本	插针式, 银的, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">3157400000</a>
类型	HDC MHP200 M 35 2
GTIN (EAN)	4099987663625
数量	1 items

## HDC MHP200 M 35 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

38 g

## 温度

温度限值

-40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

插针直径 Ø	9.5 mm	额定连接下的裸线长度	19 mm
联接类型	冷压联接	设计应用	MHP
最大压接面积	35 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	35 mm <sup>2</sup>
表面处理	银的	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	基础材料	铜合金
生产流程	车削的	导线压接面积	35 - 35 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC MHP200 M 35 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

图纸

