

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于光伏应用的光伏熔断器座

- 用于 1500 V 以下的光伏直流汇流箱
- DIN-导轨安装
- 与 10 x 85 mm gPV 从 15 A 至 32 A 的圆柱形熔断器连接使用

通用订货数据

版本	光伏型, 熔断器架, 1500 V, 10x85, 带 LED
订货号	3164270000
类型	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
数量	10 items

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	67 mm	深度 (英寸)	2.6378 inch
高度	125 mm	高度 (英寸)	4.9212 inch
宽度	22.2 mm	宽度 (英寸)	0.874 inch
净重	99 g		

温度

最小持续工作温度 -50 °C 最大持续工作温度 90 °C

保险丝架技术数据

熔丝	10 x 85 mm	颜色编码	浅蓝
显示	LED	熔断器架 (部件支架)	可旋转
最大电流	32 A	电位数量	1
功耗, 最大	6.5 W	安装导轨已装备	TS 35
额定浪涌电压	6 kV	过压等级	III
安装方式	TS 35		

保险丝架接线点

联接点数量	2	剥线长度	9.5 mm
最大拧紧力矩	2.5 Nm	最小拧紧力矩	2 Nm
联接类型	螺钉联接	导线材料	青铜材质
导线最小压接面积 AWG	AWG 6	导线最大压接面积 AWG	AWG 17
最小多股导线接线截面积	1 mm ²	最大压接面积 软导线	16 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	16 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	1 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	16 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	16 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

10x85 gPV

gPV 10×85 圆柱保险丝筒为具有高达 1,500 DC 电压的光伏模块（现场保护）提供紧凑、安全和经济的保护。它们同时提供过载和短路保护（符合 IEC60269-6 和 UL248-19 标准要求的 gPV 级别）。



通用订货数据

类型	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	版本
订货号	4000002597	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
数量	50 ST	
类型	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	版本
订货号	4000002609	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
数量	5 ST	
类型	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	版本
订货号	4000002610	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
数量	50 ST	
类型	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	版本
订货号	4000002611	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
数量	50 ST	
类型	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	版本
订货号	4000005431	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
数量	50 ST	
类型	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	版本
订货号	4000002612	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
数量	5 ST	
类型	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	版本
订货号	3164280000	光伏型, 熔断器管, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
数量	5 ST	