

**HDC 16D TOBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
订货号	<a href="#">3164290000</a>
类型	HDC 16D TOBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800143
数量	1 items

## HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	61 mm	深度 (英寸)	2.4016 inch
高度	88 mm	高度 (英寸)	3.4646 inch
宽度	56 mm	宽度 (英寸)	2.2047 inch
净重	115 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94 V-0 表面处理 未处理的  
防护等级 IP65, 插接状态下

## 尺寸大小

进线	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	61 mm	外壳高度 B	61 mm

## 运行

电缆接头尺寸	M 32	插头/插座/盖板	上部 插座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	顶部进线, 插头外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	3	进线	带螺纹
型号	插头	机罩设计	十字托架
密封	无密封	螺纹 (内部)	M 32
颜色 (RAL)	RAL 9011	BG	3
适用于 ModuPlug®	是		

## 分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16D TOBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装外壳



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 06B ABU BP	版本
订货号	<a href="#">3107170000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,
GTIN (EAN)	4099987 172066	侧面锁定, 普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
数量	1 ST	

基本外壳




塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 06B SBU 1M25 BP	版本
订货号	<a href="#">3164370000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,
GTIN (EAN)	4099987800600	普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SBU 2M25 BP	版本
订货号	<a href="#">3164380000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,
GTIN (EAN)	4099987800624	普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	

尺寸 3



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

- 回路数 6
- 额定电流：24 A
- 额定电压：500 V
- 符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	HDC HE 6 FP	版本
订货号	<a href="#">1873520000</a>	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 6 MP	版本
订货号	<a href="#">1873530000</a>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头, 还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多多样化的 IP 防护等级, 适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M32-1/K68	版本
订货号	<a href="#">1909880000</a>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 32, 10 mm, OD min. 15 -
GTIN (EAN)	4032248536801	OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	20 ST	