

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25, M 25, M 32
订货号	3164370000
类型	HDC 06B SBU 1M25 BP
GTIN (EAN)	4099987800600
数量	1 items

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	89 mm	深度 (英寸)	3.5039 inch
高度	75.1 mm	高度 (英寸)	2.9567 inch
宽度	57 mm	宽度 (英寸)	2.2441 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	净重	235 g

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	塑料材质
表面处理	经涂塑处理	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	无	锁定元件材料	塑料材质

尺寸大小

进线	带螺纹	外壳总长	100.2 mm
----	-----	------	----------

运行

电缆接头尺寸	1*M25, M 25, M 32	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	外壳设计	插座外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	4, 3	进线	带螺纹
型号	插座外壳	机置设计	十字托架
密封	NBR	螺纹 (内部)	M 25
颜色 (RAL)	RAL 9011	BG	4, 3
适用于 ModuPlug®	无		

分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**插头外壳, 侧方电缆接入**

塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 16D TSBU 1M25 BP	版本
订货号	3164350000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4099987800563	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 16D TSBU 1M32 BP	版本
订货号	3107180000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4099987172080	壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

插头外壳, 上方电缆接入

塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

通用订货数据

类型	HDC 16D TOBU 1M25 BP	版本
订货号	3164330000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4099987800525	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25, M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 16D TOBU 1M32 BP	版本
订货号	3164290000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4099987800143	壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

HDC 06B SBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**尺寸 3**

直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线
无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 6

额定电流 : 24 A

额定电压 : 500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

类型	HDC HE 6 FP	版本
订货号	1873520000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 6 MP	版本
订货号	1873530000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	