

**HDC 24B SBU 2M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 2*M32, M 32, M 40
订货号	<a href="#">3164440000</a>
类型	HDC 24B SBU 2M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800747
数量	1 items

## HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	159 mm	深度 (英寸)	6.2598 inch
高度	81.7 mm	高度 (英寸)	3.2165 inch
宽度	57 mm	宽度 (英寸)	2.2441 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	132 mm
净重	275 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	塑料材质
表面处理	经涂塑处理	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	无	锁定元件材料	塑料材质

## 尺寸大小

孔距 A2	132 mm	进线	带螺纹
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	57 mm
外壳总长	159 mm	外壳高度B	64 mm
底座高度 B1	5 mm		

## 运行

电缆接头尺寸	2*M32, M 32, M 40	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	2	外壳设计	插座外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	8	进线	带螺纹
型号	插座外壳	机罩设计	十字托架
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 9011
BG	8	适用于 ModuPlug®	无

## 分类


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B SBU 2M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 插头外壳, 侧方电缆接入



塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

## 通用订货数据

类型	HDC 64D TSBU 1M32 BP	版本
订货号	<a href="#">3119670000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32, M 40
GTIN (EAN)	4099987253598	
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSBU 1M50 BP	版本
订货号	<a href="#">3107210000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 50
GTIN (EAN)	4099987172141	
数量	1 ST	

## 插头外壳, 上方电缆接入




塑料外壳尤其适用于金属电阻不足的应用场景。此外，此处展示的外壳比标准铝外壳更轻，价格也略低。因此，在不需要材料特别坚固的应用中，使用塑料外壳也是合理的。密封性仍为 IP65。

## 通用订货数据

类型	HDC 64D TOBU 1M32 BP	版本
订货号	<a href="#">3164320000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32, M 25
GTIN (EAN)	4099987800501	
数量	1 ST	

## 尺寸 8



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 24

额定电流: 16 A

额定电压: 500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

HDC 24B SBU 2M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	HDC HE 24 FP	版本
订货号	<a href="#">1873580000</a>	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MP	版本
订货号	<a href="#">1873590000</a>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。  
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。  
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M50 - K 68	版本
订货号	<a href="#">1772340000</a>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4032248130009	
数量	10 ST	