

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	电源联接器, M12
订货号	3164490000
类型	SAISGS-M-4T-8/9-M12
GTIN (EAN)	4099987801249
数量	1 items

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	70 mm	宽度 (英寸)	2.7559 inch
直径	20 mm	净重	44 g

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	T-coded
插针镀层	镀金的	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PA
最大电缆直径	9 mm	最小电缆直径	8 mm
触点材料	CuZn	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²	额定电压	63 V
额定电流	12 A	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端头类型	公头	屏蔽连接	是
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最大值	1.5 mm ²	连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	螺钉	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	PA	联接螺纹	M12
触点材料	CuZn	插针镀层	镀金的
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 16	多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 16
屏蔽	是	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案

