# 数据信息页

# **CXI LABEL FLAP S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# 通用订货数据

版本	CUBESERIES, 标签	
订货号	<u>3169130000</u>	
类型	CXI LABEL FLAP S	
GTIN (EAN)	4099987828048	
数量	1 items	

# **CXI LABEL FLAP S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
己寸和重量			
₩	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
一	10.3 mm	高度 (英寸)	0.4055 inch
芭度	15.9 mm	宽度 (英寸)	0.626 inch
重	0.7 g		
温度			
存储温度		工作温度	
基本信息			
<b></b> 性型	插拔式	颜色编码	白色
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			<u> </u>
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
CLASS 15.0	27-28-11-04		

### **CXI LABEL FLAP S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 白色



THM 标签采用热传输技术,提供出色的打印质量。 可采用 不同材料, 且打印系统与 Windows 系统兼容,更方便用户

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位,保证在每个标签的中心打印。

#### 通用订货数据

类型 THM MT30X 12/6 WS

2466760000

GTIN (EAN) 4050118480887

数量 1 ST 版本

THM, 设备标识牌, 6 x 12 mm, 白色

#### 黄色

订货号



THM 标签采用热传输技术,提供出色的打印质量。 可采用 不同材料, 且打印系统与 Windows 系统兼容,更方便用户 使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位、保证在每个标签的中心打印。

#### 通用订货数据

类型 THM MT30X 12/6 GE 订货号

1391390000

4050118191523 GTIN (EAN)

数量 1 ST

THM, 设备标识牌, 6 x 12 mm, 黄色

## **LM MT300 12X6**



- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DIN A4 激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 用于标记所有类型的开关设备和模块
- 也可采用圆珠笔或 STI 标记笔标记

# 通用订货数据

类型 LM MT300 12/6 GE 订货号

1882910000 GTIN (EAN) 4032248487004

LaserMark, 设备标识牌, 6 x 12 mm, 黄色

数量 10 ST

编制日期 04.11.2025 02:38:32 MEZ