

VPU AC II US 0 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 紧凑型 SPD 可安装在符合 NFPA 79 标准的应用中
- 无需额外安装过电流保护装置
- 额定短路电流额定值 (SCCR) 最高 200 kA
- 依据 IEC/EN 61643-11 和 UL 1449 4.Ed 标准进行了测试

通用订货数据

订货号	3174810000
类型	VPU AC II US 0 480/50
GTIN (EAN)	4099987856034
数量	1 items

VPU AC II US 0 480/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	76 mm	深度 (英寸)	2.9921 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	54 mm	宽度 (英寸)	2.126 inch
净重	76 g		

温度

湿度	5...95 %, 无凝结		
----	---------------	--	--

额定数据UL

最大环境温度 (工作时)	85 °C	MCOV (L-PE)	550 V
SCCR	200 kA	In	20 kA
环境温度 (工作), 最小	-40 °C	MODE	all modes
VPR (L-L)	3000 V	VPR (L-PE)	1800 V
UL 能源网络	Delta System		

IEC / EN 额定数据

回路数	1	电压类型	交流电
标准	IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449	EN 61643-11等级	T2, T3
放电电流 I _n (8/20μs) 导线-PE	20 kA	放电电流 I _{最大} (8/20μs) 线-PE	50 kA
保护级别 U _p , 当电流为 I _N (L/N-PE)	≤ 2.5 kV	集成备用保险丝	无

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	防护等级	IP20 (安装后)
--------------	-----	------	------------

电气数据

电压类型	交流电		
------	-----	--	--

通用数据

回路数	1	防护等级	IP20 (安装后)
-----	---	------	------------

联接参数

联接类型	螺钉联接	单股导线的最小压接面积	1.5 mm ²
单股导线最大截面	35 mm ²	最大压接面积 软导线	25 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	35 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		