

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

通用订货数据

版本	光伏型, 紧急停车按钮, 1 回路, 600V AC, 5 A
订货号	3175780000
类型	AC SW E 5A 1POL 06KV
GTIN (EAN)	4099987867757
数量	1 items

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	95 mm	深度 (英寸)	3.7401 inch
高度	41 mm	高度 (英寸)	1.6142 inch
宽度	38 mm	宽度 (英寸)	1.4961 inch
净重	72.36 g		

温度

环境温度	-25 °C...70 °C	湿度	5 至 95% (无凝结)
------	----------------	----	---------------

保修

质保期	5年		
-----	----	--	--

基本信息

防护等级	IP20		
------	------	--	--

外壳

安装方式	中央螺母		
------	------	--	--

紧急停车按钮

安装方式	中央螺母	最大持续工作电压, U _c (AC)	500 V
最大持续工作电压 U _c (DC)	212 V	常闭触点数	1
防护等级 (NEMA)	1	按钮元件直径	38 mm
解锁方法	旋转释放	Status indicator available	无
常开触点数	1		

分类

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	版本
订货号	8000098970	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665293	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	版本
订货号	8000114374	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986766976	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	版本
订货号	8000111429	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	版本
订货号	8000110665	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986786530	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	版本
订货号	8000115470	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986849969	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	版本
订货号	8000115472	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	版本
订货号	8000111430	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986875555	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	8000111274	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986883994	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	8000115471	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	版本
订货号	8000115473	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
数量	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	版本
订货号	8000130051	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	3149710000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599900	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130058	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130053	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	版本
订货号	8000130052	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	版本
订货号	8000130054	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	3149720000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599917	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130056	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130057	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	版本
订货号	8000130055	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	版本
订货号	2778850000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	版本
订货号	2888520000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	版本
订货号	2778860000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
数量	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	版本
订货号	2778870000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047629	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	版本
订货号	2888530000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	版本
订货号	2778880000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
数量	1 ST	