

SNAPMARK 2.5/3T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapMark — 这种标记座最早是专门为 I 系列的 IDK 1.5 N 的双层端子构思而研发的。灵活的可旋转的结构可以毫不费力地装配和拆卸横联件。这种标记座可以适合装四个 DEK 5 标记号和两个 WS 10/5（中间脚）的标记号。

通用订货数据

订货号	3179010000
类型	SNAPMARK 2.5/3T
GTIN (EAN)	4099987893305
数量	40 items

SNAPMARK 2.5/3T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	32.2 mm	深度 (英寸)	1.2677 inch
高度	28.66 mm	高度 (英寸)	1.1283 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	0.49 g		

通用数据

宽度	5 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	PA 66	应用/制造商	Weidmueller

连接器标记号

间距 P (单位 : mm)	5.00 mm
----------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		